



ANEMOSTAT



AS x y - ML




Zestawienie wymiarów:


Lp	Wersja anemostatu	Wymiary anemostatu [mm]				Wymiary ramki [mm]			Przekrój kanału [cm ²]	Waga [kg]
		A	B	C	D	A	B	C		
1	AS80	115	76	42	77	105	78	50	50	0.23
2	AS100	138	92	40	97	125	98	50	78	0.25
3	AS125	164	111	46	122	150	123	50	122	0.30
4	AS150	202	135	50	147	175	148	50	176	0.44
5	AS160	211	147	54	157	185	158	50	201	0.50
6	AS200	248	194	63	197	225	198	50	314	0.75

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał anemostatu	-	ML	ML - bl. czarna malowana proszkowo na kolor biały
Materiał ramki	-	OC	OC - bl. ocynkowana


Anemostaty sprzedawane są w komplecie z ramką montażową.



Anemostat nawiewny AS









Anemostat wywiewny ASW



Ramka montażowa RAN

Charakterystyki przepływu



ANEMOSTATY

DARCO system

ANEMOSTAT CHROMONIKLOWY




AS y - CH


- material
- średnica dolotowa
- anemostat nawiewno-wywiewny

Zestawienie wymiarów:

Lp	Wersja anemostatu	Wymiary anemostatu [mm]				Wymiary ramki [mm]			Przekrój kanału [cm²]	Waga [kg]
		A	B	C	D	A	B	C		
1	AS100	142	97	37	105	125	98	50	78	0.20
2	AS125	172	118	42	127	150	123	50	122	0.30
3	AS150	217	142	50	153	175	148	50	176	0.44



Anemostat nawiewno-wywiewny AS-CH




Ramka montażowa RAN

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał anemostatu	CH	-	CH - bl. chromoniklowa 1.4301
Materiał ramki	CH	-	CH - bl. chromoniklowa 1.4301

Anemostaty sprzedawane są w komplecie z ramką montażową.

ANEMOSTAT KWADRATOWY NAWIEWNY



ASK y - ML

- czoło malowane, ramka z blachy ocynkowanej
- średnica dolotowa
- anemostat kwadratowy

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał anemostatu	-	ML	ML - bl. czarna malowana proszkowo na kolor biały

Zestawienie wymiarów:

Lp	Wersja anemostatu	dz	A	Waga [kg]
1	ASK100	98	195	0,8
2	ASK125	123	220	0,9
3	ASK150	148	245	1,1

Uwaga!

Anemostat umożliwia również ustawienie kierunku nawiewu powietrza.